

CONCRETO CLARIDAD POTENCIADOR



Descripción del Producto & Beneficios

Claridad de concreto acelerada y mejorada

Puntapié inicial Potenciador de claridades una formulación líquida única que brinda una claridad mejorada y acelerada al concreto alisado con llana de acero duro en menos pasos de esmerilado/pulido.

En conjunto con *CreteClean Plus con Scar Guard Monodosis*, KickStart produce una mayor claridad en cualquier acabado, ya sea crema, salt 'n pepper o agregado expuesto.

Menores costos de mano de obra y equipo, mayores ganancias

El proceso KickStart brinda a los aplicadores/contratistas la capacidad de aumentar la eficiencia, ahorrar en costos de mano de obra y equipos y, en última instancia, aumentar las ganancias.

+ Mayor eficiencia, mejores resultados

- No requiere que el piso se humedezca previamente durante la noche
- Menos pasos que el método de molienda tradicional; permite una progresión más rápida de metales a híbridos a resinas
- Herramientas de diamante de mejor rendimiento como resultado de un entorno mejor lubricado

+ Ahorros significativos en costos de mano de obra y equipos

- Menos pasos, menos horas de mano de obra en el lugar de trabajo
- Menos pasos, se necesitan menos herramientas de diamante
- Menos fatiga del operador debido a un entorno lubricado mejorado

+ Mayores Ganancias


- Realice más trabajo en menos tiempo, sin necesidad de contratar más mano de obra o comprar más equipos o herramientas

Beneficios y ventajas

- Claridad mejorada y acelerada en menos pasos de esmerilado/pulido
- Logre una mayor claridad con diamantes de menor grano
- Mayor rendimiento de la herramienta de diamante como resultado de un ambiente/lodo lubricado mejorado
- Lechada fácil de limpiar de diamantes y piso
- Se puede usar en Ashford Formula, RetroPlate y pisos de terrazo, y junto con todos los productos de soporte Curecrete
- Adecuado para hormigón nuevo o existente; restauración de hormigón
- Solución de un solo componente
- No requiere que el piso se humedezca previamente durante la noche

Datos Técnicos +

Área de cobertura:	400 pies ² /gal (9,8 m ² /L)
Forma:	Líquido transparente e incoloro
Olor:	Típico
pH:	11,2 (+/- 0,5)
Gravedad específica:	1,03 - 1,04 gramos
Embalaje:	Jarras de 3,79 l (1 gal) Baldes de 5 galones (19 L) Tambores de 55 gal (208 L)
Ciclo de congelación y descongelación:	Sin efecto
El período de conservación:	Dos (2) años



Información técnica, instrucciones de aplicación y hoja de datos de seguridad (SDS)

Se puede obtener información y asistencia técnica comunicándose con Curecrete Distribution, Inc. al 1.800.998.5664 o techsupport@curecrete.com.

Para emergencias llame al 800.633.8253 o al +1.801.629.0667.



Kickstart + Placa Retro
Vídeo de aplicación



Kickstart + Ashford
Vídeo de aplicación



Ficha de datos de seguridad
(HDS)



Aplicación típica

Comparación y descripción general

RetroPlate y KickStart+RetroPlate

Este gráfico compara un proceso típico de solicitud de RetroPlate con un proceso de solicitud de KickStart+RetroPlate. *Lea las instrucciones de aplicación completas y pruebe la compatibilidad antes de la aplicación a gran escala.*

RETROPLACAR	PATADA + RETROPLATO
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices
MOLER-Metal de grano 70	MEJORAR Y TONIFICAR-Puntapié inicial
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	MOLER-Metal de grano 200*
MOLER-Metal de grano 100	MOLER-Híbrido de grano 400
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices
MOLER-Híbrido de grano 100	DENSIFICAR-RetroPlaca
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices
DENSIFICAR-RetroPlaca	POLACO-Resina de grano 800
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices
POLACO-200 Grano Híbrido o Resina	BRUÑIDO-Almohadilla A-Pad 3000
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	El proceso KickStart elimina 6 pasos generales y 4 pasos de esmerilado/pulido.
POLACO-Resina de grano 400	
POLACO-Resina de grano 800	
POLACO-Resina de grano 1500	
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	
BRUÑIDO-Almohadilla A-Pad 3000	

* La molienda inicial podría ser desde un híbrido de grano 50 hasta un híbrido de grano 200.

Fórmula Ashford y Fórmula KickStart+Ashford

Este gráfico compara un proceso de solicitud típico de Ashford Formula* con un proceso de solicitud de KickStart+Ashford Formula. *Lea las instrucciones de aplicación completas y pruebe la compatibilidad antes de la aplicación a gran escala. *No se usa como cura.*

FÓRMULA DE ASHFORD	KICKSTART + FÓRMULA ASHFORD
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices
DENSIFICAR-Fórmula Ashford	MEJORAR Y TONIFICAR-Puntapié inicial
LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices	LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices
BRUÑIDO-Almohadilla negra o CreteHeat-	DENSIFICAR-Fórmula Ashford
El proceso KickStart agrega 2 pasos y da mejores resultados que bruñido tradicional.	LIMPIO-CreteClean Plus con protector de cicatrices
	BRUÑIDO-Almohadilla negra o CreteHeat-



Resumen típico de mano de obra y tiempo

Los cuadros a continuación comparan un proceso típico de RetroPlate y Ashford Formula con los respectivos procesos de KickStart. Se logran ahorros significativos en tiempo y mano de obra (y también en equipo de herramientas) con la progresión acelerada de metales a híbridos y resinas.

* Las cifras a continuación se basan en 400 pies:área.

RETROPLACAR	MANO DE OBRA	RETROPLACAR + PUNTAPIÉ INICIAL	MANO DE OBRA
CreteClean Plus con SG	Mismo	CreteClean Plus con SG	Mismo
Metal de grano 70	160 minutos	Puntapié inicial	5 minutos.
CreteClean Plus con SG	Mismo	Metal de grano 200	70 minutos
Metal de grano 100	80 minutos	Híbrido de grano 400	Mismo
CreteClean Plus con SG	Mismo	CreteClean Plus con SG	Mismo
Híbrido de grano 100	80 minutos	RetroPlaca	Mismo
CreteClean Plus con SG	Mismo	CreteClean Plus con SG	Mismo
RetroPlaca	Mismo	Resina de grano 800	Mismo
CreteClean Plus con SG	Mismo	CreteClean Plus con SG	Mismo
Híbrido de grano 200	60 minutos	Almohadilla A-Pad 3000	Mismo
CreteClean Plus con SG	5 minutos.	Diferencial de tiempo 420-75 = 345 min (5 h 45 min)	
Resina de grano 400	Mismo		
Resina de grano 800	Mismo		
Resina de grano 1500	30 minutos.		
CreteClean Plus con SG	5 minutos.		
Almohadilla A-Pad 3000	Mismo		
TOTAL	+ 420 min.	TOTAL	+ 75 min.

FÓRMULA DE ASHFORD	MANO DE OBRA	INICIO + COMO FÓRMULA	MANO DE OBRA
CreteClean Plus con SG	Mismo	CreteClean Plus con SG	Mismo
Fórmula Ashford	Mismo	Puntapié inicial	5 minutos.
CreteClean Plus con SG	Mismo	CreteClean Plus con SG	5 minutos.
Pulido (almohadilla negra)	Mismo	Fórmula Ashford	Mismo
Diferencial de tiempo 0+10 = 10 minutos		CreteClean Plus con SG	Mismo
		Pulido (almohadilla negra)	Mismo
TOTAL	0 minutos	TOTAL	+ 10 min.

TIEMPO DE TRABAJO COMPARACIÓN

RP + KickStart
AHORRA
5 hora 45 min

AF + KickStart
AÑADE
10 min

Distribución y pedido de productos

Puntapié inicial se distribuye a través de una red mundial de almacenes de fábrica regionales, representantes de ventas de área y distribuidores. Para obtener información sobre precios y envío, comuníquese con:

Curecrete Distribution, Inc.
1203 Spring Creek Place
Springville, UT 84663 EE. UU.

Teléfono: 801.489.5663

Gratis: 800.998.5664

Fax: 801.489.3307

atenciónalcliente@curecrete.com